

品番：EA898CA-31

品名：DC36V/350mm チェーンソー(充電式)



販売価格	56,000円(税抜) / 61,600円(税込)		
カタログ価格	56,000円(税抜) / 61,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DCS3640L2
仕様	セット(充電器・バッテリー付)	有効切断長	350mm
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)	充電時間	54分
サイズ	227(W)×778(L)×224(H)mm	重量	4.0kg(電池パック含む)
付属品	チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェーン	チェンスピード	20m/s
材質	樹脂		

エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能

キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載

ソーチェーンの取付・調整は工具レス

ブラシレスモーター搭載

木造家屋の解体現場でも  
柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。

金属製のスパイク  
木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。

18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt

36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。

軽量の優れた操作性で作業者をサポート

電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。

エンジン式工具に匹敵する動力性能

京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。

雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.