

品番：EA898CG-20A

品名：400mm チェーンソー(エンジン付)



販売価格	61,600円(税抜) / 67,760円(税込)		
カタログ価格	61,600円(税抜) / 67,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ESK-340
有効切断長	400mm	燃料タンク容量	0.41L
オイルタンク容量	0.28L	燃料	混合ガソリン 無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1 (FC/FD級)
排気量	36.3ml	サイズ	245(W)×778(L)×277(H)mm
重量	5.5kg	給油方式	自動給油式
ソーチェン	91PX-58	キャブレター	ダイヤフラム式
点火方式	電子制御	点火プラグ	NGK BPM8Y
付属品	プラグレンチ、チェンカバー		

排出ガス3次自主規制適合品

エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用

キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付

「クリーン50」エンジン

代替品

品番	EA898CJ-6A
----	------------



コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.