

品番 : EA898CG-20A

品名 : 400mm チェーンソー(エンジン付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 61,600円(税抜)／67,760円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 61,600円(税抜)／67,760円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/04 07:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2485ページ                      |      |   |



## 仕様

|          |               |         |   |
|----------|---------------|---------|---|
| メーカー     | 京セラ           | 型番      | ESK-340                                 |
| 有効切断長    | 400mm         | 燃料タンク容量 | 0.41L                                   |
| オイルタンク容量 | 0.28L         | 燃料      | 混合ガソリン 無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) |
| 排気量      | 36.3ml        | サイズ     | 245(W)×778(L)×277(H)mm                  |
| 重量       | 5.5kg         | 給油方式    | 自動給油式                                   |
| ソーチェン    | 91PX-58       | キャブレター  | ダイヤフラム式                                 |
| 点火方式     | 電子制御          | 点火プラグ   | NGK BPM8Y                               |
| 付属品      | プラグレンチ、チェンカバー |         |   |

排出ガス3次自主規制適合品

エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用

キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付

「クリーン50」エンジン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

