品番: EA898CG-20A

品名: 400mm チェーンソー(エンジン付)



販売価格	66,600円(税抜) / 73,260円(税込)				
カタログ価 格	66,600円(税抜)/73,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/20 02:35現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2547ページ				









## 仕様

メーカー	京セラ	型番	ESK-340
有効切断長	400mm	燃料タンク容量	0.41L
オイルタンク容量	0.28L	燃料	混合ガソリン 無鉛ガソリン:2サイク ルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
排気量	36.3ml	サイズ	245(W)×778(L)×277(H)mm
重量	5.5kg	給油方式	自動給油式
ソーチェン	91PX-58	キャブレター	ダイヤフラム式
点火方式	電子制御	点火プラグ	NGK BPM8Y
付属品	プラグレンチ、チェンカバー		

排出ガス3次自主規制適合品

エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用

キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付

「クリーン50」エンジン