

品番：EA898CH-21

品名：350mm チェーンソー(エンジン付)



販売価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
カタログ価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/09 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CS33EDTP(35S)
切断能力	350mm	チェーン形式	オレゴン91VG/91PX、52E
チェーンオイルタンク容量	0.18L	チェーンオイル給油方式	自動
排気量	32.2mL	点火方式	電子
点火プラグ	NGK BPMR-7A	燃料タンク容量	0.29L
燃料	混合ガソリン	燃料混合比	無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル =25~50:1
サイズ	627(W)×255(D)×220(H)mm	重量	3.4kg
付属品	両口ボックススパナ (19×13mm)、 チェーンケース、ガイドバー、 ソーチェーン、スパイク、丸ヤスリ		

コイルスプリング構造で低振動。

低排出ガスのエンジン搭載。
(陸内協排出ガス3次自主規制適合品)

エンジン始動が楽なかるがるスタート採用。

トップハンドルタイプ。

プライミングポンプ付

ブレーキ付

代替品



品番 EA898CG-3A

コメント 変更点:メ-カ-、タツ容量等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.