

品番：EA898CJ-12

品名：100mm/DC10.8V ミニチェーンソー(充電式)



販売価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 16:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CS1210DD(BS)
用途	木材の切断、庭木の枝打ちなどに	有効切断長	100mm
バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約30分
オイルタンク容量	55mL	チェーン形式	SC11-34(1/4インチ)
サイズ	86(W)×416(L)×206(H)mm	重量	1.4kg(バッテリー含む)
モーター	直流ブラシレスモーター	チェンスピード	8.0m/s
給油方式	自動	付属品	バッテリー×1、充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェーンオイル(50mL)
振動3軸合成値	2.5m/s ²	一充電当たりの作業量	杉角材(50×50mm)×約88カット
横挽き切断時の最大推力: 20Nの高トルク			
薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現			
ソーチェンとガイドバーはツールレスで交換可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

