

品番：EA898CJ-13

品名：100mm/DC18V ミニチェーンソー(充電式)



販売価格	62,500円(税抜) / 68,750円(税込)		
カタログ価格	62,500円(税抜) / 68,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 11:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CS1810DD(XPZ)
用途	木材の切断、庭木の枝打ちなどに	有効切断長	100mm
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	満充電:約25分 実用充電:約19分
オイルタンク容量	55mL	チェーン形式	SC11-34(1/4インチ)
サイズ	228(W)×441(L)×89(H)mm	重量	1.9kg(バッテリー含む)
モーター	直流ブラシレスモーター	チェンスピード	8.0m/s
給油方式	自動	付属品	バッテリー×1、充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェーンオイル(50mL)
振動3軸合成値	2.5m/s ²	一充電当たりの作業量	杉角材(50×50mm)×約380カット

横挽き切断時の最大推力:50Nの高トルク

薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現

ソーチェンとガイドバーはツールレスで交換可能です。

高トルクモーター搭載により太い枝の切断も止まりにくく、快適に作業できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.