

品番：EA898CJ-6A

品名：350mm/DC36V チェーンソー(充電式)



販売価格	67,600円(税抜) / 74,360円(税込)		
カタログ価格	67,600円(税抜) / 74,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CS3635DB(XPZ)
有効切断長	350mm	ガイドバー長さ	350mm
チェーン形式	90PX-52E	刃のピッチ	3/8"
オイルタンク容量	100mL	給油方式	自動(吐出量調整式)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	実用充電: 約19分 満充電: 約25分
モーター	直流ブラシレスモーター	サイズ	(L)760×(H)214×(W)247mm
重量	4.6kg	付属品	バッテリー×1 充電器 チェーンケース チェーンオイル(50ml) 電池カバー

<高トルクモーターでパワフル切断>

モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェーンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。

<高効率・長寿命なブラシレスモーター>

ブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。

<完全ツールレスで、とってもラク! ツールレスソーチェン交換>

ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!

大形ノブ: 大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。

テンションダイヤル: テンションダイヤルで張り調整もツールレス

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.