

品番：EA898CK-1

品名：DC18V チェーンソー(小型/充電式)



販売価格	32,700円(税抜) / 35,970円(税込)		
カタログ価格	32,700円(税抜) / 35,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	SCS-1820
有効切断長	125mm	電源	18V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ	195(W)×475(L)×195(H)mm	重量	2.3kg(バッテリーなど付属品含む)
付属品	バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル	充電時間	約60分
モーター	ブラシモーター	作業量	φ30mm×300本(松材の場合)
ガイドバー長さ	200mm(有効切断長さ:125mm)	チェーンスピード	14m/s
最大推奨切断径	φ50mm	チェーン形式	90PX-33E
チェーンピッチ	3/8"	チェーンゲージ	0.043"
ドライブリンク数	33コマ	使用オイル	市販のチェーンソーオイル
オイルタンク容量	110ml	給油方式	自動
使用環境温度	5~40℃	連続使用時間	満充電のバッテリーを1回使い切る毎に、20分程度の休憩
適合バッテリー	EA990KB-26	バッテリー用充電器	EA990KB-27
自動電源オフ機能あり(1分)			
跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。			

軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。

直径5cmの枝は2.5秒で切断可能

満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。
※満充電時、使用条件によって異なります。

枝切り、枝落とし用として開発された、ストレスを感じさせない小型チェンソー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.