

品番：EA898G-2B

品名：450mm 植木バリカン(電動)



販売価格	24,900円(税抜)／ 27,390円(税込)		
カタログ価格	24,900円(税抜)／27,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/07 23:34現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2572ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CH45SG
全長	765mm	重量	2.0kg
刈込幅	450mm	切断径	15mm
ストローク数	1800回/分	電源	AC100V又は14.4V(別売)
消費電力	320W	定格電流	3.4A
付属品	コード10m、チップレシーバー、ブレードケースコードガイド、プラグクリップ、ノブナット(2個)		
両刃駆動方式(三面研磨刃)/特殊コーティング			
側面刈りに便利な「らくらくハンドル」を採用、重心のバランスが良く負担を軽減します。			
木のヤニがつきにくい特殊コーティングブレード付			
ツールレスでブレードの交換が可能な「らくらくブレード交換」			
特殊樹脂を採用、「高耐久・低振動・低騒音」を実現。			
「大型チップレシーバー」で刈込みながら刈取った枝葉を集めることができ、せん定後の清掃が楽です。			
連続作業に便利な「オンロックボタン付スイッチ」			
プロテクタで切断した枝葉から手を保護。			

黄色いコードで誤切断防止。

別売のハイブリッド電源使用で、コードレスとしてもお使いいただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.