

品番 : EA898GB-21A

品名 : DC36V/560mm 植木バリカン(充電式)



販売価格	93,500円(税抜)／102,850円(税込)		
カタログ価格	93,500円(税抜)／102,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2510ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CH3656DA(2XPZ)
サイズ	本体:1090×239×176(H)mm (バッテリー装着時) 刃物(刈込幅):560mm	重量	4.1kg(バッテリー装着時)
切断径	φ 15mm	無負荷ストローク数	1000~1500(回/分)
電源	DC36V(リチウムイオン2.5Ah)	連続使用時間	約60分
充電時間	満充電:約25分 実用充電:約19分	モーター	直流モーター
付属品	2.5Ahバッテリー×2、充電器、ブレード ケース、電池カバー		

両刃駆動方式

切れ味の良い三面研磨刃

操作性の良いハンドル

作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適。
手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用。

4段階スピード調整

【MODE】スイッチを押すごとにスピードが4段階に切替ります。

高耐久アルミベース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.