

品番：EA898GB-31

品名：DC18.0V/300mm 植木バリカン(充電式)



販売価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2510ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CH1830DA(BG)
刈込幅	300mm	全長	653mm
重量	2kg	切断径	φ 15mm
ストローク数	1700回/分	電源	DC18V(リチウムイオン電池2.0Ah)
連続使用時間	約40分	充電時間	約60分
付属品	2.0Ahバッテリー、急速充電器、電池カバー、チップレシーバ		

ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。

コードレス&計量で取り回しが良く、作業が快適に

電源不要・軽くて取り回しがよく、操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込に最適です。

付属のチップレシーバを装着し、刈り取った枝葉をキャッチします。ゴミ集めが簡単です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.