品番: EA898GB-32

品名: DC18.0V/350mm 植木バリカン(充電式)



販売価格	27,700円 (税抜)/30,470円(税込)				
カタログ価 格	27,700円(税抜)/30,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 02:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2573ページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CH 1835DA(BG)
刈込幅	350mm	全長	705mm
重量	2.1kg	切断径	φ15mm
ストローク数	1700回/分	電源	DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
連続使用時間	約40分	充電時間	約60分
付属品	2.0Ahバッテリー×1、充電器、ブレード ケース、電池カバー、チップレシーバ	モーター	直流ケーシングモーター

両刃式

ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。

電源不要・軽くて取り回しが良く、操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適です。

チップレシーバ付きで、刈り取った枝葉をキャッチします。ゴミ集めが簡単です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.