

品番：EA898KE-1

品名：375x590x270mm オーガー(エンジン付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 106,000円(税抜) / 116,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 106,000円(税抜) / 116,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/10 06:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------------|-------|-------|
| メーカー | カーツ | 型番 | AG400 |
| サイズ | 375×270×590(H)mm | 重量 | 8.3kg |
| 排気量 | 32.6cm ³ | タンク容量 | 0.8L |

手軽に素早く穴掘りができます。

EA898KE-13～-16のドリルをご使用ください。(別売)

ウォームギアにより、本体を逆転させながら簡単に引き抜きができます。

ドリルは付属していません。

代替品

| | |
|--|---|
| | 品番 EA650BJ-20 コメント 違い:メーカー・手動・穴径60mm |
| | 品番 EA650BJ-24 コメント 違い:メーカー・手動・穴径75mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.