品番：EA898KE-2

品名：530x290x300mm オーガー(ｴﾝｼﾞﾝ付)

販売価格	68,000円（税抜）／ 74,800円（税込）			
カタログ価格	68,000円（税抜）／74,800円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/10/08 06:07現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				

仕様

メーカー	カーツ	型番	AG260M
サイズ	530×290×300(H)mm	重量	5kg(ドリル含まず)
排気量	22.5cm3	タンク容量	0.55L
減速方式	平歯車(31:1)	適用ドリル	φ20～60mm
材質	鉄、樹脂、アルミ	注意	ドリルは別売りです。
2サイクルエンジン			
ハウス・苗木の支柱用下穴堀に便利です。			
ロックピン機能付きでドリルが土に食い込んだ場合、ギヤをロックして簡単に抜くことができます。			
EA898KE-11～14のドリルをご使用下さい（別売）			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.