



品番：**EA898R-22**

品名：4.0mmx 50m ナイロンカッター用替コード



販売価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
カタログ価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 15:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

ナイロンコード	φ4mm×50m	サイズ	φ150×120(H)mm
重量	910g	材質	ナイロンPA6
適合ナイロンコードカッター	EA898R-6~-12		
スプール巻き(ポビン巻き)			
4mmのコード径により切削力が向上し、作業効率アップ			
コード形状が丸のため、星形やひし形に比べて丈夫で切れにくい			
大きなエンジンの草刈り機でも、効率よく作業ができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.