


品番：EA898RB-10A

品名：AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)



販売価格	13,900円(税抜)／15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜)／15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/02 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2565ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	AK-3710
※注意※	【お客様組立品】	刈幅	250mm
全長	1281～1361mm	重量	2.1kg ※飛散防護カバー、コードは含みません。
電源	AC100V・400W	電流	4.3A
回転数	11,000rpm	コード長	0.25m
付属品	ナイロンカッター(φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)		
φ1.65mmナイロンカッター			
10m延長コード付			
80mm伸縮パイプ			
180°モータハウジング回転			
キワ刈りに便利なエッジガイド付			

ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付（伸縮幅80mm）

ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.