

品番 : EA898RB-1A

品名 : AC100V/180W 草刈機(電動)



販売価格	15,500円(税抜)／17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜)／17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 22:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2565ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	京セラ	型番	AK-1800
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ160mm
全長	1400mm	重量	1.8kg
回転数	3600rpm	電源	AC100・180W
定格電流	2A	コード長	0.25m
付属品	六角棒レンチ、レンチピン、10m延長コード、金属8枚刃、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)	刈刃	金属8枚刃 外径160×内径20mm

庭や畠のお手入れに

二重絶縁

やわらかい雑草の刈込に

キワ刈りに便利なキワ刈りガード付

## 代替品

品番

EA898RB-21A



コメント 充電式(18Vバッテリー仕様)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.