品番: EA898RB-21A

品名: DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)



販売価格	27,200円 (税抜)/ 29,920円(税込)				
カタログ価 格	27,200円(税抜)/29,920円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/19 20:30現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2565ページ				













こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	BK-1800
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ160mm
全長	1197~1497mm	重量	金属8枚刃使用時:2.3kg あんぜんロータ使用時:2.2kg
電源	18V(リチウムイオン1500mAh)	充電時間	69分
連続使用時間	刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分	付属品	刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
回転数	金属8枚使用時:6400回/分 あんぜんロータ使用時:6000回/分	刈刃寸法	金属8枚刃使用時:外径160mm×内 径20mm あんぜんロータ使用時:径 2mm×105mm

電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み

場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音

騒音が気になる環境に最適

ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく

キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.