

品番：EA898RC-20A

品名：300mm 手押し草刈機(エンジン付)



販売価格	59,400円(税抜)／ 65,340円(税込)		
カタログ価格	59,400円(税抜)／65,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/14 14:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

燃料	混合ガソリン レギュラーガソリン:2サイクルエンジン オイル(FC級/FD級)	燃料タンク容量	0.4L
排気量	20.6ml	連続運転時間	30分以内(目安)
点火	方式:電子点火 プラグ:チャンピオンRCJ6Y	刈込幅	300mm あんぜんロータ
サイズ	1240(L)×550(D)×770(H)mm	重量	6.6kg
付属品	ナイロンカッター(本体2本・付属4本) 保護めがね、スパナ 工具袋、ソケットレンチ 六角棒レンチ(4・5mm) 安定板、飛散防止カバー		
ナイロンカッター式			
手押しで扱う2輪タイプ、安全ローター付で地面を滑らせて楽に草刈が行えます。			
未燃焼ガスの流出を大幅に減少の低燃費			
壁際、障害物のある草地で使える			
安定板付きあんぜんロータ(ナイロンコード)付			
始動が簡単、リコイルの引き力が軽いKスタート			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.