

品番：EA898RC-23A

品名：φ255mm 草刈機(エンジン付)



販売価格	35,200円(税抜)／ 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/07 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2630
使用燃料	混合50:1＝レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級)	燃料タンク容量	0.6L
排気量	25.6mL	キャブレタ	ダイヤフラム(バタフライ)式
点火方式	電子点火	点火プラグ	NGK BPMR8Y
刈刃サイズ	チップソー40枚刃(255mm)	サイズ	1770(L)×610(W)×305(H)mm
重量	4.9kg	付属品	刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ

両手ハンドルタイプ:両手でしっかりと、平面の多い所での作業に
便利:スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ
低燃費:クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ
安全:レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構
軽量:部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。
Kスタート:始動が簡単
3次規制適合

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA898RC-78</td></tr><tr><td>コメント</td><td>メーカー違い、バッテリー仕様</td></tr></table>	品番	EA898RC-78	コメント	メーカー違い、バッテリー仕様
品番	EA898RC-78				
コメント	メーカー違い、バッテリー仕様				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.