

品番：EA898RC-23C

品名：φ255mm 草刈機(エンジン付)



販売価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
カタログ価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2630
※注意※	【お客様組立品】	燃料	混合50:1=レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級)
燃料タンク容量	0.6L	排気量	25.6ml
点火方式	電子点火	点火プラグ	NGK BPMR8Y
刈刃サイズ	チップソー40枚刃(255mm)	サイズ	1770(L)×610(W)×305(H)mm
重量	4.9kg	付属品	刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ、両口スパナ

3次規制適合

両手ハンドルタイプ:両手でしっかりと、平面の多い所での作業に

便利:スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ

低燃費:クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ

安全:レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構

軽量:部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。

Kスタート:始動が簡単、リコイルの引き力が軽い

材質

樹脂ボディ

キャブレタ

ダイヤフラム(バタフライ)式

代替品



品番 EA898RC-76

コメント 違い:メーカー、充電式、刈刃サイズ等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.