

品番：EA898RC-36B

品名：φ230mm 草刈機(エンジン付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 38,600円(税抜)／42,460円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 38,600円(税抜)／42,460円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/18 00:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

|                                         |                |            |                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                    | 京セラ            | 型番         | EKM-2300                                                                      |
| ※注意※                                    | 【お客様組立品】       | 燃料         | 混合ガソリン<br>(レギュラーガソリン:2サイクルエンジン<br>オイルFC級/FD級)                                 |
| キャブレター                                  | ダイヤフラム(バタフライ)式 | 点火方式       | 電子点火                                                                          |
| 点火プラグ                                   | チャンピオン RCJ6Y   | 燃料タンク容量    | 0.4L                                                                          |
| 刈刃サイズ                                   | φ230mm         | ブレード穴径     | 25.4mm                                                                        |
| 全長                                      | 1765mm         | 重量         | 4.6kg                                                                         |
| 排気量                                     | 20.6mL         | 連続運転時間(目安) | 25分                                                                           |
| 材質                                      | 樹脂             | 付属品        | 刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散<br>防護カバー、保護めがね、肩掛けバン<br>ド、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、<br>ソケットレンチ、スパナ |
| 3次規制適合                                  |                |            |                                                                               |
| 両手ハンドルタイプなので、両手でしっかりと、平面の多い所での作業に向いています |                |            |                                                                               |
| スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます        |                |            |                                                                               |
|                                         |                |            |                                                                               |

レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構

部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています

始動が簡単、リコイルの引き力が軽い

#### 代替品



**品番** EA898RC-36D

**コメント** ハンドル形状が変更になりました。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.