

品番：EA898RC-37B

品名：φ230mm 草刈機(エンジン付)



販売価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 14:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2300L
※注意※	【お客様組立品】	燃料	混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジン オイルFC級/FD級)
燃料タンク容量	0.4L	刈刃サイズ	φ230mm
全長	1765mm	排気量	20.6mL
連続運転時間(目安)	25分	重量	4.3kg
付属品	刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ		
3次規制適合			
ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています			
スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます			
レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構			
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています			

始動が簡単、リコイルの引き力が軽い

材質

樹脂

代替品



品番 EA898RC-36D

コメント 仕様確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.