品番: EA898RC-37B

品名: φ 230mm 草刈機(エンジン付)



販売価格	<b>40,000円</b> (税抜)/ 44,000円(税込)				
カタログ価 格	40,000円(税抜)/44,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/19 22:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





### こちらの商品はお客様組み立て品です。

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2300L
※注意※	【お客様組立品】	燃料	混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジン オイルFC級/FD級)
燃料タンク容量	0.4L	刈刃サイズ	φ 230mm
全長	1765mm	排気量	20.6mL
連続運転時間(目安)	25分	重量	4.3kg
付属品	刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ		

#### 3次規制適合

ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています

スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます

レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構

部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています

始動が簡単、リコイルの引き力が軽い						
材質	樹脂					

## 代替品



**品番** EA898RC-36D **コメント** 仕様確認してください。

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.