

品番 : EA898RC-55

品名 : ϕ 360mm/DC36V 手押し草刈機(充電式)



販売価格	63,900円(税抜)／70,290円(税込)		
カタログ価格	63,900円(税抜)／70,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/08 13:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2502ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	SBC-3625C2
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	ϕ 360mm
全長	1180mm	重量	7.9kg
回転数	3,000～5,300rpm	連続運転時間	(低速)約140分 (高速)約30分 ※満充電のバッテリーを1回使い切る 毎に、20分程度の休憩
充電時間	約180分	電源	DC36V(リチウムイオン2.5Ah)
使用環境温度	5～40°C	ナイロンコード取付方法	さしこみ式
刃物回転方向	反時計回り(使用者から見て)	モーター	ブラシレスモーター
替バッテリー	EA898RC-92	バッテリー用充電器	EA898RC-93
付属品	ナイロンカッター、ナイロンコード×10本、36Vバッテリー、急速充電池、保護めがね、六角レンチ、ボックスレンチ、刃受金具、取付ボルト、飛散防護カバー、取付金具、六角穴付ボルト(M5×16)×2本、結束バンド×2本		

対角2.4mmナイロンコード

ナイロンコード専用

ハンドル部分とタイヤ部分が折りたためるので、乗用車でも楽に移動ができます。

押して草刈りができるので疲れにくいです。

ナイロンコード式なので、庭木や縁石などへの接触で傷つける危険が少なく安心です。

タイヤ付きなので肩に掛ける負担無し。

充電式で静かな住宅地でも安心

バッテリーの残量確認ボタンを押すと、バッテリー残量に応じて残量表示ランプが緑点灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.