

品番：EA898RC-57

品名：355mm 手押し草刈機(エンジン付)



販売価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/05 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2565ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	工進	型番	EFR-26C
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	355mm
全長	1270mm	重量	10.9kg
燃料	2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)	燃料タンク容量	0.6L
排気量	26ml	連続使用時間(目安)	50分
付属品	ブレード×6枚、タイヤ×2個、タイヤ用六角穴付きボルト(M6×20)×2本、タイヤワッシャー×2枚、ハンドル(左)クミ、ハンドル繋ぎ板、ハンドル固定用ステー×2個+六角穴付きボルト(M5×30)×4本、飛散防護カバー+飛散防護カバー取付金具+六角穴付きボルト(M5×20)×2本、刈刃円盤、刃受金具、接地円盤、押さえ金具、刈刃固定ボルト、保護めがね、プラグレンチ、六角レンチ、結束バンド、取扱説明書	ブレード取付け方法	ワンタッチ式
刃物回転方向	反時計回り(使用者から見て)	サイズ	1270(W)×550(D)×900(H)mm
折りたたみサイズ	1210(W)×550(D)×400(H)mm	最大出力	0.7kW/7500rpm

用途	雑草の草刈り
<p>刈払機を扱うのが辛い、持ち続ける力がない、広範囲の面積を刈りたい方におすすめです。</p>	
<p>草と接する円盤は回転しないので、先端部分を浮かすことなく地面に接したまま草刈りが出来ます。</p>	
<p>樹脂ブレードの採用で切れ味大幅アップ。</p>	
<p>樹脂ブレードは一般的に1面しか使えませんが工進の樹脂ブレードは2面使えてお得です。刃の交換も樹脂ブレードなので工具無しで簡単にできます。</p>	
<p>タイヤ幅35cmで安定した操作が可能です。</p>	
<p>大型の飛散防護カバー付きで石や草汁の飛び散りを軽減します。</p>	
<p>ハンドル部とタイヤ部が折りたためて乗用車にも搭載できます。</p>	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.