


品番：EA898RC-79

品名：φ255mm/DC36V 草刈機(充電式/分割仕様)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 96,400円(税抜) / 106,040円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 96,400円(税抜) / 106,040円(税込)   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/20 23:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2501ページ                      |      |   |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

|      |   |        |                                  |
|------|---|--------|----------------------------------|
| メーカー | HIKOKI  | 型番     | CG36DC(D)(WPZ)                   |
| ※注意※ | 【お客様組立品】  | 刈刃サイズ  | φ255mm                           |
| 全長   | 1840mm  | 重量     | 4.7kg                            |
| 回転数  | エコ:3,000rpm<br>オート:4,700rpm<br>パワー:6,000rpm                                 | 連続運転時間 | エコ:約115分<br>オート:約50分<br>パワー:約27分 |
| 充電時間 | 約30分(実用充電)、約40分(満充電)  | 電源     | DC36V(リチウムイオン4Ah)                |
| 付属品  | チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋、電池カバー |        |                                  |

回転数3段階切替

両手ハンドル(メインパイプ 分割形)

オートモード搭載: 負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率良く作業ができます。

高トルク、高耐久! 高耐久のブラシレスモーターを搭載することにより、高トルクを実現。刈刃外径255mmチップソーを採用し、快適に作業ができます。

スピンドルロックを搭載:ロックボタンを押し込むことで回り止めができ、チップソーなどの取り付けがしやすいです。

操作性向上:スイッチパネルをハンドル部付近に配置することで、手元での操作が可能です。

分割できるので、持ち運びや収納に便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.