

品番：EA898RE-1CA

品名：210mm/AC100V/80W ヘッジトリマー(電動)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/01 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2510ページ		



### 仕様

メーカー	京セラ	型番	HT-2110
刈込幅	210mm	全長	454mm
幅	90mm	高さ	118mm
重量	0.85kg	切断径	10mm ※最大切断枝径は樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
ストローク数	1500回/分	ストローク量	18mm
電源	AC100V・80W	電流	0.9A
コード長	0.25m	材質	樹脂(ボディ)
付属品	ブレード(210mmスタンダード刃・本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ、10m延長コード		

両刃駆動方式

細い枝、玉造の選定

本体を保持しやすいボディ形状

低振動モデル

切れ味の良い3面研磨刃を採用

ソフトグリップ採用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.