

品番：EA898RE-28A

品名：DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)



販売価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
カタログ価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2510ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BHT-1800
全長	680mm	重量	2.2kg
最大切断枝径	15mm	ストローク数	1800回/分
ストローク量	28mm	連続使用時間	約30分
バッテリー	18V(リチウムイオン1500mAh)	充電時間	約69分
刈込幅	360mm	サイズ	180×680×171mm
付属品	刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器		

両刃駆動方式

電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式

より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃

不快な振動を吸収する「超低振動」モデル

刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付

刃物位置調節機能付

代替品



品番 EA898RE-26A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.