

品番：EA898RE-31

品名：DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)



販売価格	40,000円(税抜)／ 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜)／44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/17 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2621ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BHL-1800L1
刈込幅	300mm	全長	1285mm
重量	2.6kg	切断径	15mm
ストローク数	1900回/分	電源	DC18V(リチウムイオン1.5Ah)
連続使用時間	約20分	充電時間	69分
付属品	1.5Ahバッテリー、充電器、ブレード、チップレシーバー、ブレードカバー		
両刃駆動方式			

代替品

	品番	EA898RE-8
	コメント	AC100V仕様になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.