

品番：EA898RE-4A

品名：500mm/AC100V/330W ヘッジトリマー(電動)



販売価格	22,600円(税抜)／24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜)／24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/06/01 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	HT-5040
全長	797mm	重量	2.2kg
刈込幅	500mm	切断径	20mm
ストローク数	1,850回/分	ストローク量	28mm
電源	AC100V・330W	定格電流	3.5A
付属品	ブレードセット、ブレードカバー、10m延長コード、大型チップレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付)		
両刃駆動方式			
二重絶縁			
高剛性ディンプルブレード			
超低振動			
最適バランス設計			
クズはけ機構付			

代替品

--	--



品番 EA898RE-4B
コメント 変更点:消費電力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.