

品番：EA898RE-5

品名：210mm/AC100V ヘッジトリマー(長柄/電動)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 16,800円(税抜) / 18,480円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 16,800円(税抜) / 18,480円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/01 07:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|              |  |        |                  |
|--------------|--|--------|------------------|
| メーカー         | 京セラ  | 型番     | PHT-2100         |
| 電源           | AC100V 50/60Hz   | 電流     | 0.8A             |
| 消費電力         | 70W  | 刈込幅    | 210mm            |
| 切断径          | 10mm(※切断径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。)                 | ストローク数 | 1600回/分          |
| ストローク量       | 18mm   | コード長   | 0.25m            |
| 全長           | 1220~1480mm  | 伸縮機能   | 260mm            |
| サイズ(W×D×H)mm | 1,220~1,480×76×139                                       | 重量     | 1.4kg            |
| 付属品          | ブレードセット・ブレードカバー・コードストラップ(ベルトフック付)・チップレシーバ・延長コード10m・ノブナット | 用途     | 生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定 |

二重絶縁

両刃駆動方式

代替品

|      |                    |
|------|--------------------|
| 品番   | EA898RE-5A         |
| コメント | 変更点:ブランド(リョービ→京セラ) |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.