

品番：EA898RE-7B

品名：350mm/AC100V/350W ヘッジトリマー(電動)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/11 14:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2510ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	HT-3523
電源	AC100V、350W、3.7A	消費電力	350W
電流	3.7A	サイズ	658(L)×186(W)×168(H)mm
刈込幅	350mm	全長	658mm
重量	2.0kg	ストローク量	28mm
ストローク数	1900回/分	切断径	15mm
コード長	0.25m	材質	SK-5(ニッケルコーティングブレード)
付属品	ブレード350mmスタンダード刃(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ(本体取付)、延長コード(10m)、チップレスレシーバー(本体取付)、ノブナット2個(本体取付)	用途	生垣の刈込み、庭木の整枝、剪定

両刃駆動方式
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル

軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード
左右への取付け・取外しが楽なチップレシーバー付
ブレードのメンテナンスと交換に便利な刃物位置調節機能付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付

代替品

	品番 EA898RE-2B
	コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.