

品番：EA898RF-14

品名：160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン(充電式)



販売価格	23,900円(税抜)／ 26,290円(税込)		
カタログ価格	23,900円(税抜)／26,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/06/01 11:07現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	京セラ	型番	BB-1800
刈込幅(mm)	160	全長(mm)	358
重量(kg)	1.35	ストローク数	1250回/分
電源	DV18V・15A	連続使用時間	60分
充電時間	69分	付属品	ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスシェーバー、充電器、電池パック
両刃駆動方式			
リチウムイオン電池搭載			
キワをキレイに刈れる			
キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる			
刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節			
芝の後片付けが楽になるグラスシェーバ付			
切れ味にこだわった「日本製・新潟三条刃物」採用			

代替品

--	--



品番 EA898RF-14A

コメント ブランド変更(リョービ→京セラ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.