品番: EA898RG-23

品名: DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)



販売価格	11,900円 (税抜)/ 13,090円(税込)				
カタログ価 格	11,900円(税抜)/13,090円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/12 21:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ					













仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	DBL1820C
電池種類	リチウムイオン二次電池	電池電圧	18V
電池容量	2000mAh	材質	PA6+GF30
サイズ(mm)	75×128×53	重量(g)	400
充電方式	USB Type-Cもしくは専用充電器 (EA898RG-22)	充電時間	約120分 (※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)
使用温度	0~40℃(充電時:5~35℃)	USB入力電圧/電流	DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V /1.66A

EA898RG-1A、-11、EA899AJ-73、EA857ZA-21、-22、EA813ZA-1、-21、EA854ZJ-21、22、EA809ZP-21、22、EA851YW-21、22、EA898RC-65、EA897BA-1A用交換用バッテリー

アイリスオーヤマ 18Vの電動工具・園芸機械シリーズ対応の充電式リチウムイオンバッテリーです。

USB Type-C端子搭載で、専用の充電器が不要です。 専用の充電器(EA898RG-22)でも充電できます。

※USB充電器、USB充電ケーブルは付属していません。 出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器 (PSE適合品)をご用意ください。 【充電式リチウムイオンバッテリー】 バッテリーがもうひとつあれば充電時間を待つ必要なし!

◆専用充電器不要

USB Type-Cケーブルからバッテリーに直接充電! 専用の充電器が不要です。

◆18Vだからパワーが違う

家具の組み立てから本格的なDIYまでこれ1台でなんでもつくれる!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.