

品番 : EA898S-27

品名 : AC100V/450W ガーデンミキサー



販売価格	71,000円(税抜) / 78,100円(税込)		
カタログ価格	71,000円(税抜) / 78,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 14:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2483ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

#### 仕様

メーカー	アルミス	型番	AMZ-50Y
※注意※	【お客様組立品】	電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	450W	容量	約120L
サイズ	1180×700×1200(H)mm	ドラム口径	約350mm
ドラム内径	約φ500mm	重量(kg)	38
電源コード	約1.5m		
コンクリート練り量約50L			
移動用大型キャスター付			
コンクリート練り、ガーデニングの肥料、家畜の飼料の混合や、ブロック塀等のコンクリート工事に			
ミキサー排出口がちょうど一輪車を入れるのにちょうど良い高さに設定されています。			
棒ハンドルでカンタンに回転角度の調整が可能です。			
ドラムがしっかり回転するリングギア搭載モデルです。			
タイヤ付きで移動が楽々			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.