

品番：EA899AH-11

品名：DC36.0V 小形集じん機(無線連動)



販売価格	90,200円(税抜) / 99,220円(税込)		
カタログ価格	90,200円(税抜) / 99,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0836ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	R3640DA(XPSZ)
仕様	樹脂ケースセット	風量	ターボ:3.9m3/分 標準:3.1m3/分 エコ:2.1m3/分
吸込仕事率	ターボ:80W 標準:33W エコ:11W	ダストバッグ容量	18L
電源	マルチボルト蓄電池(36V-2.5Ah /18V-5.0Ah)	サイズ	197×231×227(H)mm
重量	3.0kg (蓄電池装着時)	モーター	直流モーター
最大真空度	ターボ:8.4kPa(857mm水柱) 標準:4.7kPa(479mm水柱) エコ:2.0kPa(204mm水柱)	騒音値	ターボ:81dB(A) 標準:76dB(A) エコ:72dB(A)
充電時間	約19分(実用充電)、約25分(満充電)	付属品	ホース(内径φ28×5m(ホースカバー付))・ホースベルト(3本)・すき間用吸口・ジョイント(B)・アダプタ(ゴム)・D25アダプタ(26mm用)・D25アダプタ(38mm用)・ダストバッグ・電池カバー(XPSZ仕様のみ)、マルチボルト蓄電池、急速充電器、システムケース
連続使用時間	エコモード:約52分 標準モード:約25分	ケースサイズ	内寸:350×270×280mm 外寸:395×295×315mm

ターボモード:約12分

粉じん専用、電動工具接続専用

用途に応じて吸込力を3モードに切替可能

BluetoothRによる無線連動機能搭載で、BluetoothR対応製品やBluetoothR付蓄電池装着製品との連動が可能です。

BluetoothR蓄電池をお持ちでない場合でも、R3640DAに付属のBSL36A18BXを電動工具に装着し、代わりにお手持ちのマルチボルト蓄電池(BluetoothR非搭載)をR3640DAに装着すれば連動可能となります。

独立した各操作スイッチとLED表示で操作性アップ

運搬時の粉じん漏れを防止。使用時はキャップを地面に接触させることで、ホースの静電気を逃がすアースとして機能します。

従来は集じんファンがモータ冷却を兼ねていましたが、集じんファンとモータ冷却ファンを分離することでモータへの粉じん侵入を防止します。

本体、蓄電池、充電器、ホースなど、一式を全て収納が可能で、持ち運びに便利なシステムケース付(丸のご用トレイ付)。

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.