

品番：EA899AH-28E

品名：AC100V/ 840W 掃除機(サイクロン式)



販売価格	34,200円(税抜) / 37,620円(税込)		
カタログ価格	34,200円(税抜) / 37,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 17:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2416ページ		



バッテリーの上手な扱い方

- ① 充電時、充電器の電源を切らないでください。バッテリーが落ちると充電が完了してしまいます。
- ② 充電器は必ず充電器の指定の位置に充電してください。
- ③ 充電器は必ず充電器の指定の位置に充電してください。
- ④ 充電器は必ず充電器の指定の位置に充電してください。

マークの説明

- 紙パック不要
- 吸込仕事率
- 騒音値
- 消費電力

吸込仕事率

吸込仕事率は、掃除機の吸込力を表す目安として定められている値で、数値が大きいほど、吸込力が優れていることを示します。



仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	CV-SV90K
集じん容量	0.25L	電源	100V
消費電力	約140~840W	吸込仕事率	約40~300W
騒音値	約54~59dB	サイズ	225(W)×300(D)×287(H)mm
ヘッド幅	約25cm	重量	2.5kg(本体) 3.8kg(標準付属品を含む)
コード長	5m	カラー	ホワイト
付属品	・すき間用吸口 ・お手入れブラシ		

強力パワー 吸込仕事率300W

やさしい運転音59dBで強い吸込力が続く

きれいな排気 捕集率99%

ゴミ捨て簡単「ごみダッシュ」

紙パック不要

細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」

吸い込んだ空気のでブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げる[パワフルエアークラウド]。また、前、左右からごみを引き寄せ、お

部屋のすみや壁ぎわのごみを吸い取ります。

おうちのいろんな場所をラクにキレイにできるように。さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。ダストケース、ヘッドも、水洗いができます。

小型のモーターでも、強力パワーを実現。しかも、吸込力が持続します。本体質量2.5kgの軽量ボディとこだわりの使いやすさで移動や取り回しなど毎日のお掃除がラクにできます。

3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.