

品番 : EA899AH-32H

品名 : AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)



販売価格	26,500円(税抜)／29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜)／29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/17 15:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	CV-KV70L
集じん容量	1.3L	電源	100V
消費電力	約240W～1,170W	吸込仕事率	約100W～600W
騒音値	約60～67dB	サイズ	351×236×202mm
重量	2.7kg	コード長	5m
適合紙パック	EA899AH-102,-103,-105	クリーン機能	HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター
ヘッド幅	約250mm	付属品	すき間用吸口 パックフィルター(EA899AH-103×1枚)

小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。

空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」

ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。

「ペタリンク構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除

高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりとお掃除できます。

「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除

付属のツールでキレイに「すき間用吸口」

ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。

本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。

ヘッドは水洗いに対応しています。

代替品

	<p>品番 EA899AH-32K</p> <p>コメント 変更点:環境配慮デザイン・消費電力</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.