

品番：EA899AH-35B

品名：AC100V/ 840W 掃除機(紙パック式)



販売価格	70,200円(税抜)／ 77,220円(税込)		
カタログ価格	70,200円(税抜)／77,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/13 20:49現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

電源	100V	消費電力	約180～840W
吸込仕事率	約50～340W	騒音値	約51～57dB
サイズ	207×339×203(H)mm	コード長	5m
重量	2.3kg(本体) 3.8kg(本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計)		
ブラシ水洗い対応			
付属品	ほうきブラシ、クルッと切替えブラシ吸口、サツとハンドル、パックフィルター1枚(EA899AH-105)	適合紙パック	EA899AH-102～-103・-105
集じん容量	1.3L		
紙パック式			
カラー	シャンパンゴールド		
[ecoこれっきり]運転(3段階自動切替え) アイドリング&ストップ機能付			
ホースとヘッドは軽く、パイプは細く。お掃除がもっとラクに。 [軽量ホース&ヘッド]			
さまざまな床や壁ぎわのごみも軽い操作で吸い取ります。			

[パワフル スマートヘッド]

ふき掃除したようにスッカリ[かるふきブラシ]

床質に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。
[ecoこれっきり]運転+パワーモニター+[アイドリング&ストップ]機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.