

品番：EA899AH-35E

品名：AC100V/ 840W 掃除機(紙パック式)



販売価格	63,000円(税抜)／ 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜)／69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/28 18:19現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	CV-KP900J
電源	100V	消費電力	約180～840W
吸込仕事率	約50～340W	騒音値	約51～57dB
集じん容量	1.3L	サイズ	207(W)×339(D)×203(H)mm
コード長	5m	付属品	パットブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルター (EA899AH-105)
適合紙パック	EA899AH-102～-103・-105		
ブラシ水洗い対応			
紙パック式			
きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない			
強力パワーが長もち、しかもやさしい運転音57dB			
押すときも引くときも吸う「パワフルスマートヘッド」			
ふき掃除したようにスッキリ[かるふきブラシ]			
質量	2.3kg(本体のみ) 3.6kg(標準付属品を含む)		

代替品

	品番 EA899AM-39 コメント 変更点:メ-カ-、仕様面
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.