




品番：EA899AH-35G

品名：AC100V/ 840W 掃除機(紙パック式)



販売価格	60,700円(税抜)／ 66,770円(税込)		
カタログ価格	60,700円(税抜)／66,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/26 13:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			





仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	CV-KP900L
集じん容量	1.3L	サイズ	207(W)×339(D)×203(H)mm
コード長	5m	重量	2.3kg (本体質量) 3.6kg (標準質量)
カラー	ライトゴールド	電源	100V
消費電力	約180～840W	吸込仕事率	約50～340W
騒音値	約51～57dB	付属品	パツとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サツとハンドル、パックフィルター (EA899AH-105)1枚
適合紙パック	EA899AH-102、-103、-105	省エネ機能	[ecoこれっきり]運転「中」「弱」自動切替え アイドリング&ストップ機能
ヘッド幅	約230mm	ヘッド機能	自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機能、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ

強力パワー340W(消費電力840W)

きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない ※試験方法:大きさが0.3-10マイクロメートルの排出じんあい量測定。
「ごみくっきりライト」でごみを浮かび上がらせる
白色に加え、緑色のLEDライトを採用。緑色はもっとも明るく感じる波長に近く、照らされたごみとごみの影の明暗の差(コントラスト)が大きくなるため、ごみが見えやすくなります。さらに、合計7灯の光を効率的に集める設計のレンズで前方を照らします。これにより、暗いところはもちろん明るいところでも、見えにくかったごみを浮かび上がらせます。
軽い力でスイスイ前に進む「自走機能」
グリップハンドルに抗菌加工
回転ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」を採用。 髪の毛などがからまりにくく、すっきり吸引。お手入れもラクです(※メーカー調べ)
ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。
床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。
<ecoこれっきり運転> センサーが床質・操作力を感知してパワーやブラシ回転数を自動コントロール。消費電力量を最大約70%低減します。(メーカー独自の基準によるもので、実際とは異なる場合があります。)
<アイドリング&ストップ機能> お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。

代替品

	品番 EA899AH-22A
	コメント 違い:サイクロン式、容量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.