

品番 : EA899AH-36G

品名 : AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)



販売価格	37,800円(税抜)／41,580円(税込)		
カタログ価格	37,800円(税抜)／41,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/17 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	CV-KP90L
集じん容量	1.3L	電源	100V
消費電力	約240～1,170W	吸込仕事率	約100～620W
騒音値	約60～66dB	サイズ	351×236×202mm
重量	2.7kg(本体質量) 4.4kg(標準質量)	コード長	5m
適合紙パック	EA899AH-102,-103,-105	フィルター	・HEパックフィルター ・抗菌フィルター ・ウレタンフィルター
付属品	パッドブラシ、すき間用吸口アタッチメント、紙パック(EA899AH-103)		

小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で、強烈パワー吸込仕事率620W(消費電力1180W)の紙パック式クリーナー

「ごみハンターヘッド」で軽い力で前に進む、自走機能搭載

「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単に調節

「パッドブラシ」で気になるところを手軽にお掃除

「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除

「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除

「かるふきブラシ」でフローリングの菌までふき取ります。

クリップハンドル抗菌加工

ヘッドは水洗いに対応しています。

「ecoこれっかり」運転でお掃除すると、床室や操作力に合わせてセンサーがパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で※約60%低減します。

※日立調べ。約60%削減: [ecoこれっかり]運転: 約28Wh、[中]運転: 約75Wh

### 代替品

	<p>品番 EA899AH-36H</p> <p>コメント 変更点:環境配慮デザイン・消費電力</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.