

品番 : EA899AH-4

品名 : AC100V/560W 小形集じん機(無線連動)



販売価格	48,600円(税抜) / 53,460円(税込)		
カタログ価格	48,600円(税抜) / 53,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/08 06:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0854ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R40YA
仕様	本体のみ	風量	ターボ:3.8m3/分 標準:3.1m3/分 エコ:2.1m3/分
吸込仕事率	ターボ:85W 標準:46W エコ:16W	ダストバッグ容量	18L
電源	100V(50/60Hz共用)	消費電力	560W
サイズ	197×217×184(H)mm	重量	2.4kg(コード、標準付属品を除く)
モーター	単相直巻整流子モーター	最大真空度	ターボ:9.0kPa(918mm水柱) 標準:6.4kPa(653mm水柱) エコ:13.2kPa(326mm水柱)
騒音値	ターボ:81dB(A) 標準:78dB(A) エコ:72dB(A)	AC連動用コンセントに接続できる電動工具の消費電力	ターボ:100~860W 標準:100~950W エコ:100~1,100W
電流	5.9A	コード	3心・5m(3P可倒式プラグ付き)
付属品	ホース(内径φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用)、D25アダプタ(38mm用)、ダストバッグ		

粉じん専用、電動工具接続専用
用途に応じて吸込力を3モードに切替可能
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
BluetoothRによる無線連動機能搭載で、BluetoothR対応製品やBluetoothR付蓄電池装着製品との連動が可能です。
独立した各操作スイッチとLED表示で操作性アップ
運搬時の粉じん漏れを防止。使用時はキャップを地面に接触させることで、ホースの静電気を逃がすアースとして機能します。
従来は集じんファンがモータ冷却を兼ねていましたが、集じんファンとモータ冷却ファンを分離することでモータへの粉じん侵入を防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.