

品番：EA899AJ-10B

品名：AC100V/ 600W スティッククリーナー



販売価格	9,670円(税抜)／10,637円(税込)		
カタログ価格	9,670円(税抜)／10,637円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/26 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2475ページ		

様々な場所で活躍
2way

STICK/スティック

コードタイプを追加!
電圧のないところでもコンパクトに収納できて便利!

様々な場所で活躍
2way

HANDY/ハンディ

ゴミを落とすに
簡単ゴミ捨て

水洗いOK

水洗い可能! 水洗い可能! 水洗い可能!

商品仕様

型番	SCA-112-W
集じん容量	0.5L
消費電力	600W
電源	AC100V(50/60Hz)
コード長	4m
重量	1.7kg
付属品	すき間ノズル
使用温度範囲	0~40℃

紙パック不要

おすすめポイント

- ① 強力な吸引力でゴミを吸い上げる
- ② 水洗い可能! 水洗い可能! 水洗い可能!
- ③ 2WAYタイプで用途に合わせて使い分けが可能
- ④ 軽量で持ち運びやすい

強力な吸引力でゴミを吸い上げる

水洗い可能! 水洗い可能! 水洗い可能!

2WAYタイプで用途に合わせて使い分けが可能

軽量で持ち運びやすい

二段遠心分離で微細なゴミを分離し、強い吸引力が続きます
スティック/ハンディの2WAYで用途で使い分けが可能

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	SCA-112-W
集塵方式	サイクロン式	集じん容量	0.5L (ゴミ捨てライン:0.3L)
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	600W
吸引仕事率	100W	サイズ	235(W)×171(D)×977(H)mm
重量	1.7kg	コード長	4m
付属品	すき間ノズル	カラー	ホワイト
使用温度範囲	0~40℃		

コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適です。

スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせてさまざまなシーンで使用することができます。

竜巻状に「ゴミ」と「空気」を吸い上げ、遠心力によって分離。
ゴミはダストカップ、空気は高性能HEPAフィルターを通し外へ運ばれるので、クリーンな排気で安心お掃除。

ダストカップ、サイクロンユニットは水洗いできるので、いつでも清潔です。
難しい操作のいらないダストカップの取り外しで、手を汚さずに溜まったゴミを捨てられます。

コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。
また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。

棚のすきまや窓の棧のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.