


品名：DC10.8V ハンディークリーナー(黒)



販売価格	22,700円(税抜)／ 24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 19:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	SBD-75
電源	充電式(リチウムイオン電池)	連続使用時間	標準モード:20分、ターボモード:9分、 自動モード:30分
集じん容量	0.3L	サイズ	236×167×1050(H)mm ハンディー時:78×141×537(H)mm
重量	本体のみ:約1kg パイプ・ヘッド含む:約1.3kg パイプ・ヘッド・モップ・モップケース含 む:約1.4kg	充電時間	約3時間
付属品	静電モップ、充電アダプター、使い捨て ダストパック25枚(EA899AJ-36)	材質	ABS樹脂、スチール
集じん方式	紙パック式	定格電圧	DC10.8V

バッテリー寿命	約500回(充電回数)	充電温度	5～35℃
細かなほこりもかき出し吸い込む極細軽量スティッククリーナーです。			
階段、ソファやベッドの下、車の中など、コードレスで持ち運びが簡単なので家中どこでもお掃除できます。			
ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。			
ゴムパーツがついているので、壁を傷つけずに立てかけられ、持ち出してさっとお掃除ができます。			
その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載です。			
緑り返し使える静電モップ付き 掃除機のついでに、見つけたほこりをキャッチ！			
サイクロンストリームヘッド 縦方向のサイクロン気流で、細かなほこりもかき出し吸い上げる！ ヘッドサイドのゴミもパワフル吸引。 ダストピックアップ率99%！※ (※JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠したメーカー試験。硬い床からのじんあい除去能力を測定。)			
軽い力ですいすいお掃除 軽量(約1.4kg)で、ヘッドの角度も自由自在。 さらにコードレスなので小回りが利き、狭い場所や家具の下のお掃除もラクラク。			
ほこり感知センサー ゴミ・ほこりの量に応じてパワーを制御。 だから無駄なく運転、電池長持ち！ 自動モードで約30分連続使用可能。※ (※自動モードでの平均使用可能時間。使用環境によって異なります。)			
便利な2WAYタイプ スティック:フローリングやカーペットなど、広い範囲のお掃除に最適。 ハンディ:小スペースの掃除に最適。			
壁に立てかけるだけスッキリ収納 滑り止めゴム付き。 使い終わったら壁に立てかけるだけでOK。			
キレイ&簡単ゴミ捨て 紙パック式だからゴミが舞わない！			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.