

品番 : EA899AJ-78

品名 : [充電/サイクロン式]ステイッククリーナー



販売価格	29,900円(税抜)／32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜)／32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/01/17 12:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2416ページ		



マジで軽いな!と感じること間違いないしの軽量タイプ!

高性能モーターで強力な吸引力も実現!

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	SCD-123P-HC
吸引方法	サイクロン式	集じん容積	0.25L(ごみすてライン:0.15L)
電源	充電式(リチウムイオン2次電池)	連続使用時間	標準モード:約17分 ターボモード:約8分 自動モード:約8~40分 ※満充電時、バッテリー初期温度20℃の場合
充電時間	4時間	サイズ	240×175×965(H)mm
重量	1.1kg	付属品	充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
バッテリー容量	1900mAh	バッテリー寿命	繰り返し充電約1000回

入力	AC100V(50/60Hz)	出力	DC13.7V 0.5A
充電温度	5~35°C		
最軽量の1.1kgで高性能モーターを搭載し強力吸引を実現した充電式サイクロンスティッククリーナーです。(メーカー比)			
操作性抜群の小型自走式パワー・ヘッド搭載。 軽い力でも前に進むので、お掃除らくらく。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。			
ゴミを見逃さない「W機能」 LED搭載:ヘッドライトで床を照らし、ゴミを浮かび上がらせる。 ほこり感知センサー:ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整(※自動モードで運転時。)ゴミ、ほこりの「多い／少ない」をランプの点灯カラーでキレイが見える化。			
アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」 モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使って経済的です。 静電モップ・すき間ノズルを活用することで、床、棚のすき間、車の中など家中どこでもお掃除ができます。			
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能。			
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。 アタッチメントも収納できます。			
ダストカップ、回転ブラシは水洗いできるので汚れても清潔に保つことができます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターの細かいほこりのつまりもしっかり取り除けます。 回転ブラシもドライバーいらずでワンタッチで取り外せる。			

代替品

	品番 EA899AJ-78A コメント 変更点: きわまでヘッド搭載
---	---------------------------------------

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.