

品番：EA899AK-11B

品名：AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)



販売価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ツインバード工業(TWINBIRD)	型番	YC-5009GY
消費電力	600～1000W	吸込仕事率	強:250W 弱:120W
集じん容量	1.2L	騒音値	強:65dB
サイズ	235×350×245(H)mm	重量	5.0kg(付属品含む)
コード長	約5m(コードリール式)	スイッチ・表示	手元操作(切・弱・強)
集じん方式	サイクロン式	床用吸込口	タービンプラシ
延長パイプ仕様	伸縮式延長管	付属品	ホース、伸縮式延長管、床用吸込口(タービンプラシ)、すき間ノズル

サイクロンの高速回転による遠心力の働きにより 吸い取ったゴミと空気を強力かつ高効率に分離(分離率98%以上)

吸い取ったゴミを外側のドラムと内側のドラムで2回分離する「デュアルドラムサイクロン」
デュアルドラムサイクロンの仕組み:細かなチリゴミも遠心分離できるので、フィルターの目詰まりが抑えられ、吸込力が持続します。
その結果、フィルターメンテナンスも軽減。

サイクロン式の掃除機としては大容量1.2Lダストケース
ワンタッチでポイッと簡単にゴミ捨て、余裕の集じん容量で、ゴミ捨ての回数を軽減できます。

ワンタッチでポイッと簡単にゴミ捨てできる「ラクステ」機能を搭載
ダストケースとフィルターは取り外して水洗い可能なので衛生的です。

エアタービン式で高速回転するブラシが、じゅうたんの奥のホコリをかき出します。

手元スイッチ採用により強、弱、切の切替操作が楽にできます。

握りやすいグリップ形状なので自然な姿勢でお掃除できます。

伸縮式延長管:お好みの長さに調整が出来るので、楽な姿勢で掃除ができます

スリムなボディがコンパクト収納を可能にしました。
B4用紙サイズ以下のスペースへ収納出来ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.