品番：EA899AK-3A

品名：AC100V/1000W 掃除機・縦型(ｻｲｸﾛﾝ式)

販売価格	8,000円（税抜）／ 8,800円（税込）		
カタログ価格	8,000円（税抜）／8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/26 02:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	ツインバード工業（TWINBIRD）	型番	TC-EA36W
電源	AC100V (50/60Hz)	消費電力	1,000W
重量	3.4kg	電源コード長	5m
サイズ	275×195×1,050(H)mm	騒音値	70dB
集じん容量	1.2L	吸込仕事率	220W
スイッチ・表示	プッシュ式（ON-OFF）	床用吸込口	ノーマル（回転ブラシなし）
付属品	床用吸込口、 ハンドル、 すき間用ノズル、 すき間用ノズルホルダー		

サイクロン方式で吸込仕事率220Wの強力パワー

高速回転で、ゴミと空気を強力に分離。細かなチリ・ゴミも遠心分離できるので、フィルターの目詰まりが抑えられ、集じん効果が持続します。

お掃除中に床上に舞い上がって浮遊するチリ・ゴミをキャッチするダストキャッチ搭載。空気中のチリ・ゴミまで捕えます。

「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん

フルフラット構造で、テーブル下のお掃除もらくらく

紙パック不要で経済的

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.